


KARTA PRODUKTU E1663EM			INFORMACJE DODATKOWE I ZDJĘCIA PRODUKTU	
data opracowania: Karta opracowana przez:		UWAGA: PRODUKTY EMMA PAKUJEMY W RĘKAWICZKACH II!		
poprawiona karta -PDF 2022.09.15 Teresa Grycaj		2019-05-14 Alicja Kubik		
Klient / Kraj dostawy		Belgium		
Nazwa produktu		EMMA		
Rozmiar		60x60 / 7 cm		
Rozmiar w tolerancji				
Waga gotowego wyrobu		waga : min - 960g max - 1010g		
Kod magazynowy / indeks produktu		WPA60-MFA1-E1663EM		
Kod kreskowy EAN		5905428023417		
Nr Artykułu Klienta		EPWMP060060AAA		
Opis materiału / szerokość		zestaw 3 części: Poszewka zewnętrzna + 2 wsady		
Opis poszewki		POSZEWKA WIERZCHNIA KUPOWANA (NA ZAMEK Z WSZYWKAMI)		
rodzaj poszewki		55x55 z panelem 7cm SPOMF55X55-A1-OUT		
Waga i rodzaj wypełnienia		150g DO KAŻDEJ KOMORY MIKROWŁÓKNEM SPS23-0,8 D		
rodzaj WSADÓW		wsady z mf drukowanej Emma -2X SPOMF53X53-A1-IN		
Waga i rodzaj wypełnienia		200 g do każdego wsadu MIKROWŁÓKNO SPS23-0,8D		
Linia i maszyna		P2		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI	
POSZEWKA WIERZCHNIA - każda z dwóch komór po napelnieniu mikrowłóknem zaszywana na stębnówce. PRZY JEDNYM OTWORZE DOSZYTA WSZYWKA Z KODEM KRESKOWYM I NUMEREM SZWCZA , WIDOCZNA PO ZASZYCIU				
WSADY 2SZT-zaszywane stębnówką.				
Wszywki	Nowa wszywka z aktualnym numerem ID i datą			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT	
wyczyszczona poduszka zrolowana zgodnie z opisek w worek z nadrukiem				
Opakowanie jednostkowe	worek foliowy do rolowania z nadrukiem Emma 100% recykling ze znakami 290x900			
rodzaj zamknięcia worka/torby	okrągła plomba przezroczysta do zaklejenia worka			
Etykieta informacyjna	etykieta z EAN i rozmiarem			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Opakowanie zbiorcze	karton jednostkowy drukowany 19x19x54cm z rączką	Do poskładanych na palecie kartonów PAKOWACZ NA PRODUKCJI ZAŁADA CZTERY KĄTOWNIKI 50x50x1080mm na rogach palety (muszą opierać się o paletę) , owija dwa -trzy razy stretchem , przygotowuje do transportu na magazyn		
	etykieta ze znakami recyklingu + naklejka pod dekielek kartonika jednostkowego SNRW			
	Pomarańczowa plomba Emma (zabezpieczająca zamknięcie kartonu transportowego)			
	etykieta zbiorcza	2 na paletę		
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	1		
	ilość kartonów na palecie	48 (2 warstwy po 24 kartony) palety sztaplowane po 2 na miejscu paletowym.		
	EURO	Barth		
DWIE ZEWNĘTRZNE KIESZENIE W POSZEWCE NAPEŁNIAMY MICROWŁÓKNEM, NASTĘPNIE ZASZYWAMY KIESZENIE NA STEBNÓWCE, DO JEDNEJ Z NICH WSZYWAMY WSZYWKĘ KODOWĄ Z DATĄ I NUMEREM SZWCZA. Należy ważyć poszewki i roztrząpać wypełnienie w celu zredukowania nierówności. DO ŚRODKA CZYLI POMIĘDZY NAPCHANE MIKROWŁÓKNEM KIESZENIE WKŁADAMY WYPEŁNIONE MIKROWŁÓKNEM WSADY. Wyczyścić z mikrowłókna przy szwie. PODUSZKI ROLOWANE NA ROLOWNICY DO KOŁDER z MN3 (średnicy ~18cm) Gotową poduszkę rolujemy do worka, plombujemy i wkładamy do kartonu drukowanego Emma z plastikową rączką. Zamknięcie transportera zabezpieczamy pomarańczową plombą oraz etykieta ze znakami recyklingu. Dwie naklejki informacyjne na paletę.				

jednostkowy karton drukowany z rączką




nalepka kodowa na rolkę



etykieta ze znakami recyklingu



etykiety zbiorcze na paletę (krótkie boki palety)



plomba na karton transportowy



wszywka z datą



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E1663EM		Emma®	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by		zestaw 3 części: Poszewka zewnętrzna + 2 wsady	
/date/		/signature/		60x60x7cm	
				Data: 21.05.2019	
				WPA60-MFA1-E1663EM	
				POSZEWKA KUPOWANA NA ZAMEK Z WSZYWKĄ PIEŁĘGNACYJNĄ	

emma®**60x60****E1663EM****waga napchanej poszewki 2 komory**

waga składki zew.	190g	
waga wypełnienia	1 komory + 150g	
waga z wypełnieniem	- 340g	1 komora
waga wypełnienia	2 komory + 150g	
waga napelnionej poszewki	490g	2 komora

napychanie wsadu 1.

waga składki	1' poduszki	60g
waga wypełnienia	1 wsadu	200g
waga po wypełnieniu	1 wsadu	270g

UWAGA! Ilość wypełnienia jest taka sama w obu wsadach.**UWAGA: POSZEWKI** napychamy na " 5"(wdmuchiwanie / wentylator 5)

Po napchaniu 1 komory poszewkę należy zważyć i usunąć ewentualny nadmiar włókna ręcznie.

Następnie należy napchać 2 komorę i ponownie zważyć poszewkę.

Jeżeli jest taka potrzeba należy dołożyć włókna aby każda komora zawierała odpowiednią ilość wypełnienia.

1) Zaszyć w poszewce 2-wa otwory / maszynie stębnowej 1-no - igłowej

Włókno w zaszytych kieszeniach w poszewce, należy roztrząpać i równomiernie rozłożyć

jeszcze przed włożeniem wsadów tak ,aby usunąć nierówności

2) **WSADY** - napychamy ; zaszywamy / maszynie stębnowej

- czyścimy z mikrowłókna,

- Do zaszytej poszewki włożyć wsad i zamknąć zamek

1) **POSZEWKI ZEWNĘTRZNE I WSADY ZASZYWAMY NA NA STEBNÓWCE - 1- no igłowej**