


| KARTA PRODUKTU                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                           | E2834EM                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Karta opracowana przez:                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                           | UWAGA: PRODUKTY EMMA PAKUJEMY W RĘKAWICZKACH !!!                                                                                                                                                                                                                                          | INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU |
| 2023-06-15                                                                        | Dominika Sklorz                                                                                                                                                                                    |                                                           | <div></div>                                                                                                                                                                                               |                                         |
| Klient / Kraj dostawy                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |
| Nazwa produktu                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | EMMA Adjustable Cooling Soft                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |
| Rozmiar                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 60x70 / 7cm                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |
| Rozmiar w tolerancji                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |
| Waga gotowego wyrobu                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 1750 g [+/-5%] 1670g - 1840g                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |
| Kod magazynowy / indeks produktu                                                  |                                                                                                                                                                                                    | WPA60-MFA1-E2834EM                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |
| Kod kreskowy EAN                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 4251822580256                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |
| Nr Artykułu klienta                                                               |                                                                                                                                                                                                    | EPWAC060070AAA                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |
| OPISZ PRODUKTU                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | zestaw 3 części: Poszewka zewnętrzna + 2 wsady            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |
| OPIS POSZEWKI                                                                     | POSZEWKA KUPOWANA (NA ZAMEK Z WSZYWKAMI) Outer 55x65 z panelem 7cm z mikrofibry 100gsm SPOMF55X65-OUTLAST                                                                                          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |
| Waga i rodzaj wypełnienia                                                         | MIKROWŁÓKNO 0,8 dtex 23mm                                                                                                                                                                          | 400 GRAM DO KAŻDEJ KOMORY                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |
| Opis poszewki                                                                     | 2 SZT Posz. przewr. 53x63 z mikrofibry 90gsm PA53X63-MFA1-IN                                                                                                                                       |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |
| Waga i rodzaj wypełnienia                                                         | MIKROWŁÓKNO 0,8 dtex 23mm                                                                                                                                                                          | 275 G DO KAŻDEGO WSADU                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |
| Linia i maszyna                                                                   | P2                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |
| SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                           | PRODUKT Z WSZYWKAMI                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |
| ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE - WSADY I PODUSZKA Z WDOMA KOMORAMI ZASZYWANE NA STĘBNÓWCE |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |
| Wszywka pielęgnacyjna                                                             | mała wszywka stemplowana datą i nr. szwacza wszyta do wsadu z większą ilością wypełnienia                                                                                                          |                                                           | <div><p>2wz-emma-06-06-070-0000</p><p>SPICZYST</p><p>WPA60-MFA1-E2834EM</p><p>40000</p><p>EPWAC060070AAA</p><p>200003</p></div> <div></div>                                                              |                                         |
| WYKONANIE PRODUKTU                                                                | DWIE KIESZENIE ZEWNĘTRZNEJ POSZEWKI NAPEŁNIAMY MIKROWŁÓKNEM, NASTĘPNIE ZASZYWAMY KIESZENIE NA STEBNÓWCE. Należy ważyć poszewki i roztrzepać wypełnienie w celu zredukowania nierówności.           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |
| WYKONANIE PRODUKTU                                                                | DO ŚRODKA CZYLI POMIĘDZY NAPCHANE MIKROWŁÓKNEM KIESZENIE WKŁADAMY WYPEŁNIONE MIKROWŁÓKNEM WSADY. Przy zaszywaniu wsadu wszywana wszywka z datą i nr. szwacza, do wewnątrz, niewidoczna po zaszyciu |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |
| PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                           | SPAKOWANY PRODUKT                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |
| Opakowanie jednostkowe                                                            | PRZED ROLOWANIEM PODUSZKĘ WYCZYŚĆ Z WŁÓKNIEN ZROLOWAĆ W WOREK FOLIOWY 290X900 ZAKŁADAJĄC ZABEZPIECZENIE NA ROLOWNICĘ                                                                               | PODUSZKI ROLOWANE NA ROLOWNICY DO KOŁDER (średnicy ~18cm) | <div></div> <div></div> <div>ZABEZPIECZENIE</div>                                                                      |                                         |
| zamknięcie worka/torby                                                            | okrągła plomba do zamykania worka 10CM                                                                                                                                                             |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |
| PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                           | Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |
| Opakowanie zbiorcze                                                               | karton jednostkowy 19x19x54cm drukowany Z RACZKĄ                                                                                                                                                   | Naklejka z opisem, rozmiarem i kodem EAN                  | <div></div> <div></div> <div></div> |                                         |
|                                                                                   | etykieta ze znakami recyklingu                                                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |
|                                                                                   | Pomarańczowa plomba Emma (zabezpieczająca zamknięcie kartonu transportowego)                                                                                                                       |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |
| TRANSPORT/ Paletowanie                                                            | Ilość szt. w kartonie                                                                                                                                                                              | 1                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |
|                                                                                   | Ilość kartonów na palecie                                                                                                                                                                          | 48 (6 warstw po 8 kartonów)                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |
|                                                                                   | etykiety zbiorcze                                                                                                                                                                                  | ETYKIETA NA PALETĘ - 25ZT                                 | <div></div>                                                                                                                                                                                           |                                         |

DWIE ZEWNĘTRZNE KIESZENIE W POSZEWCZE NAPEŁNIAMY MIKROWŁÓKNEM, NASTĘPNIE ZASZYWAMY KIESZENIE NA STEBNÓWCE. Należy ważyć poszewki i roztrzepać wypełnienie w celu zredukowania nierówności. DO ŚRODKA CZYLI POMIĘDZY NAPCHANE MIKROWŁÓKNEM KIESZENIE WKŁADAMY WYPEŁNIONE MIKROWŁÓKNEM WSADY. Przy zaszywaniu wsadu wszywana wszywka z datą i nr. szwacza, do wewnątrz, niewidoczna po zaszyciu. Wyczyścić z mikrowłókna przy szwie. PODUSZKI ROLOWANE NA ROLOWNICY DO KOŁDER (średnicy ~18cm)

Gotową poduszkę rolujemy do worka, plombujemy i wkładamy do kartonu drukowanego Emma z plastikową rączką. Zamknięcie zabezpieczamy pomarańczową plombą Emma oraz etykietą ze znakami recyklingu. DWIE naklejki informacyjne na paletę.

jednostkowy karton drukowany z ręczką




nalepka kodowa na karton drukowany



etykieta ze znakami recyklingu




plomba na karton transportowy



ETYKIETA NA PALETĘ

|                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| (8) EPWAC060070AAA<br>                   |                                                                                                                              | (4) Supplier Address<br>John Cotton Europe Sp. z o.o.<br>98-216 Szczawno-Zdrój, ul. John Cotton Europe 1                                                                                                |                           |
| (9) Quantity (Q)<br><b>48</b><br>       | (5) Net weight<br><b>86,4 kg</b>                                                                                             | (6) Gross weight<br><b>127,2 kg</b>                                                                                                                                                                     | (7) No Boxes<br><b>48</b> |
| (12) Supplier (V)<br><b>9701397</b><br> | (16) Serial No (S)<br><b>26062023</b><br> | (9) Description<br><b>Emma Pii 60x60 Cooling Soft</b><br><br>(11) Supplier Part No (S05)<br><b>4251822580256</b><br> |                           |
|                                                                                                                            |                                                                                                                              | (13) Date<br><b>26062023</b>                                                                                                                                                                            | (14) Eng. Change          |
|                                                                                                                            |                                                                                                                              | (15) Batch No                                                                                                                                                                                           |                           |
|                                                                                                                            |                                                                                                                              | (17)                                                                                                                                                                                                    |                           |



Pallet Label



wszystka

Do not remove until end of trial period.  
9701397  
WPA60-MFA1-E2834EM  
60x70  
EPWAC060070AAA  
26/2023



|                                                |  |  |                                        |  |       |                                                                          |  |
|------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------|--|-------|--------------------------------------------------------------------------|--|
| KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION |  |  | E2834EM                                |  | Emma® |                                                                          |  |
| OBOWIAZUJE OD / VALID FROM                     |  |  | OPRACOWANE przez /PREPARED by          |  |       | zestaw 3 części: Poszewka zewnętrzna + 2 wsady                           |  |
| /date/                                         |  |  | /signature/                            |  |       | 60x70x7cm                                                                |  |
|                                                |  |  | Teresa Purcel                          |  |       |                                                                          |  |
|                                                |  |  |                                        |  |       | 03.02.2021r. Zwiększona waga mikrowłókna                                 |  |
| PRODUKT                                        |  |  | Kod magazynowy / MFG indeks            |  |       |                                                                          |  |
| TKANINA WIERZCHNIA                             |  |  | Zużycie w metrach bieżących bez odpadu |  |       |                                                                          |  |
| FABRIC TOP                                     |  |  | + % Odpadu                             |  |       |                                                                          |  |
|                                                |  |  | Rozmiar panelu (rozkroju)              |  |       | POSZEWKA KUPOWANA NA ZAMEK Z WSZYWKĄ PIEŁĘGNACYJNĄ                       |  |
| TKANINA SPODNIA                                |  |  | Zużycie w metrach bieżących bez odpadu |  |       |                                                                          |  |
| FABRIC BOTTOM                                  |  |  | + % Odpadu                             |  |       |                                                                          |  |
|                                                |  |  | Rozmiar panelu (rozkroju)              |  |       |                                                                          |  |
| TKANINA WEWNĘTRZNA                             |  |  | Zużycie w metrach bieżących bez odpadu |  |       |                                                                          |  |
| COROVIN                                        |  |  | + % Odpadu                             |  |       |                                                                          |  |
|                                                |  |  | Rozmiar panelu (rozkroju)              |  |       |                                                                          |  |
| WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC)                     |  |  | Linia nr                               |  |       | P2 - 1012      wypełnienie   2 kieszeni   w poszewce   ZEWNĘTRZNEJ       |  |
| FIBRE                                          |  |  | Wydajność na 1 osobę / zmianę          |  |       | każdą poszewkę przeważają 2-wa razy operator dokłada lub ujmuje surowiec |  |
|                                                |  |  | Waga w kg                              |  |       | 500szt /zm      każdą poszewkę przeważają                                |  |
| WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC)                     |  |  | Linia nr                               |  |       | 2X400g      do każdej komory   microwłókno -   SPS23-0,8D                |  |
| FIBRE                                          |  |  | Wydajność na 1 osobę / zmianę          |  |       | P2 - 1012      Wypełnienie 2-ch wsadów                                   |  |
|                                                |  |  | Waga w kg                              |  |       | 500szt /zm                                                               |  |
|                                                |  |  | + % Odpadu                             |  |       | 2x275g - - poduszki   do wsadów   microwłókno - SPS23-0,8D               |  |
|                                                |  |  |                                        |  |       | SPS23-0,8D                                                               |  |
| Przewracanie poszewki                          |  |  | Wydajność na 1 zmianę                  |  |       |                                                                          |  |
| ZASZCIE PODUSZKI -poszewki                     |  |  | Wydajność na 1 zmianę                  |  |       | wsady zaszywane   na stębnówce                                           |  |
| ZASZCIE PODUSZKI -wsad                         |  |  | Wydajność na 1 zmianę                  |  |       | zaszycie                                                                 |  |
|                                                |  |  | Zużycie nici w metrach bieżących       |  |       | 300kpl   założenie   / 1 os   2x zaszywie 2-ch komór   na stębnówce      |  |
|                                                |  |  | Wydajność na 1 zmianę /os              |  |       | 2 x zaszywie otworów w poduszkach   wewnętrznych                         |  |
| czyszczenie poduszek                           |  |  |                                        |  |       | 4,30mb - nici pernacoren   [ zaszywie 4-ch otworów                       |  |

**60x70****waga napchanej poszewki 2 komory**

|                                  |          |              |                 |
|----------------------------------|----------|--------------|-----------------|
| waga składki                     | poszewka | 220g         |                 |
| waga wypełnienia                 | 1 komory | + 400g       |                 |
| <b>waga z wypełnieniem</b>       |          | <b>620g</b>  | <b>1 komora</b> |
| waga wypełnienia                 | 2 komory | + 400g       |                 |
| <b>waga napelnionej poszewki</b> |          | <b>1020g</b> | <b>2 komora</b> |

|                                    |         |             |  |
|------------------------------------|---------|-------------|--|
| <b>napychanie wsadu 1.</b>         |         |             |  |
| waga składki                       |         | 70g         |  |
| waga wypełnienia                   | 1 wsadu | 275g        |  |
| <b>waga po wypełnieniu 1 wsadu</b> |         | <b>345g</b> |  |

**UWAGA! Ilość wypełnienia jest taka sam w obu wsadach.****UWAGA: POSZEWKI** napychamy na " 5"( wdmuchiwanie / wentylator 5 )

Po napchaniu 1 komory poszewkę należy zważyć i usunąć ewentualny nadmiar włókna ręcznie.

Następnie należy napchać 2 komorę i ponownie zważyć poszewkę.

Jeżeli jest taka potrzeba należy dołożyć włókna aby każda komora zawierała odpowiednią ilość wypełnienia.

**1 )** Zaszyć w poszewce 2-wa otwory / maszynie stębnowej 1-no - igłowej

Włókno w zaszytych kieszeniach w poszewce, należy roztrzepać i równomiernie rozłożyć jeszcze przed włożeniem wsadów tak ,aby usunąć nierówności

**2 )** **WSADY** - napychamy ; zaszywamy / maszynie stębnowej

- czyścimy z mikrowłókna,

- Do zaszytej poszewki włożyć wsad i zamknąć zamek

**1 )** **POSZEWKI ZEWNĘTRZNE i WSADY ZASZYWAMY NA NA STEBNÓWCE - 1- no igłowej**