


KARTA PRODUKTU		K769	
data opracowania:	Karta opracowana przez:		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
poprawiona karta - PDF2022.08.18	Teresa Grycaj		
Klient / Kraj dostawy	AUCHAN Kołdra BASIC LIGHT 160x200 rozmiar max 160x200cm (+0/-1cm) waga : min - 1050g max - 1100g WKL16-MFA1-K769 5905428026487 M/JCE/11.2019 KABS 1 MICROFIBRA BIAŁA 72g/m²-szer.tkaniny 220cm SMF22-A1-01 WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 640 G Kanał Fałd co 30cm, ścieg 4,5 		
Nazwa produktu			
Rozmiar			
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej kołdry			
Kod magazynowy / indeks produktu			
Kod kreskowy EAN			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF			
Opis materiału / szerokość			
Waga i rodzaj wypełnienia			
Wzór pikowania			
Linia i maszyna	MN7		PRODUKT Z WSZYWKAMI
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			
bardzo gęsty overlock szara nić (gęstość ściegu zgodnie z wzorcem)			
Wszywka pielęgnacyjna	Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM + logo Oeko-Tex (60°C)		
Wszywki pozostałe inne komponenty montowane <i>bezpośrednio do produktu</i>			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	worek foliowy 290x680/60 z nadrukiem rolowana	max dł rolki 42cm	
ZAMKNIĘCIE WORKA	duża, okrągła przezroczysta plomba do zamykania worka		
Etykieta informacyjna	ulotka medyczna		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton		
Opakowanie zbiorcze	karton z logo john cotton 800x600x500	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu z kodem zbiorczym 15905428026484	
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	12	
	ilość kartonów na palecie	6	
	CHEP EURO		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
WSZYWKĄ PIEŁĘGNACYJNĄ WSZYTA 12-15 CM OD DOLNEGO LEWEGO ROGU NA DŁUŻSZEJ STRONIE KOŁDRY. Na wszywce data produkcji (DD-MM-RRRR). PAKOWANIE I SKŁADANIE WG WZORU. ETYKIETY ZBIORCZE NAKLEJONE NA DWIE STRONY KARTONU NA ETYKIETACH ZBIORCZYCH NABITA DATA PRODUKCJI + NUMER PAKOWACZA .			

worek do rolowania z nadrukiem

KOŁDRA BASIC LIGHT REF KABS 1

SPOSÓB UŻYTKOWANIA

Kropla powinna być stosowana do okrywania całej powierzchni lub części ciała, podczas odpoczynku lub snu, u osób cierpiących na alergię (złotkielkę), u osób zdrowych. W celu zapewnienia odpowiednich warunków higienicznych, wyłóż używać zawsze pościelową i przebieżkę białą.

Kropla jest przeznaczona wyłącznie medycznym przeznaczeniem do wielokrotnego użycia, u ograniczonej ekspozycji (maksymalnie czias dziennej użycia 10 do 12 godzin). W przypadku dłuższego użycia należy obowiązkowo przewentylować wył.

Wyłóż stosować zgodnie z zalecenieniami zastosowanien oraz z dodatkowen zalecenien w niniejszej instrukcji.

OSTRZEŻENIA

Wyłnit jest wyrobem wieloletniego, codziennego użytku. Ze względu zdrowotny i higieniczny, wyłnit nie może być jednocześnie lub ponownie używany przez inne osoby. W przypadku konieczności ponownego użycia przez inne osoby, przed użyciem należy obowiązkowo przeprowadzić proces prania wyłnitu i stosowanej pościeli.

Na stosowaniu wody utlenionej w procesach produkcyjnych.

Na przetwarzaniu wody nie używamy związków fluoru przemysłowego. Nie stosować wody w miglotach, zakurczonych przenośnikach.

Na stosowaniu wody w przypadku uszkodzenia, przekształcenia lub zabrudzenia (przezanie) zawieszających. W razie uszkodzenia lub w przypadku znaczących zmniejszeń do usunięcia zabrudzeń, należy wymyć wodą na rezy.

Pod wpływem osiedlenia lub przemysłowych procesów prania możliwe jest zmniejszenie lub zmiana barwy pojęcia (złocieńca), a także utrata możliwości zmiany w upewnieniu wody.

Osuszanie wody użytkowej wodą wynosi 2 lata, bez utraty parowych właściwości, przy całkowitej sterylizacji wody zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji i w jego instrukcji.

SPÓŁKĘ PRZECIWOCHYB I KONSERWACJĘ

Wzrost nadejść transportu w oryginalnym opakowaniu. W trakcie transportu i przechowywania należy zachowywać wysiłek przed zabrudzeniem, zakłóceniem, uszkodzeniem oraz uszkodzeniem mechanicznym.

Wzrost przechowywać w suchym, ciemnym, wentylowanym miejscu. Należy zachowywać przed nadmierną ekspozycją na światło.

Na karafce występuje na dołkach znak wodny i napisy. Wzrost przechowywać przed nadmierną ekspozycją na światło bez bezpośredniego promienia słonecznego i przed ciepłem (np. kuchenką, grzejnikiem, piekarnikiem).

Wzrost zawiera 200 ml. Należy przechowywać w suchym, ciemnym miejscu. Należy zachowywać przed nadmierną ekspozycją na światło.

Na przedzie i tyłce widoczny jest napis. Na przedzie widoczny napis: Należy przechowywać w suchym, ciemnym miejscu. Należy zachowywać przed nadmierną ekspozycją na światło.

	Wskazywana temperatura pracy 60°C, poziom normalny		Dozwolzone suwienie w suwadle bębnowym (temperatura maks. temperatura wyłożenia maki: 62°C).		Nie czyścić chemicznie.
	Nie stosować zimniaka.		Nie przesadzać.		

WYJAŚNIENIE SYMBOLI STOSOWANYCH W OZNAKOWANIU WYROBU							
	Nazwa i siedziba wytwórni		Znak CE gwarantujący zgodność z Dyrektywą Rady 90/269/EEC		Model		Data wyprodukowania
	Informacje techniczne na opakowaniu (przebieg)		Informacje techniczne są z instrukcją obsługi, przed rozpoczęciem eksploatacji		Chroń przed działaniem promieni słonecznych		Przechowywać w suchym miejscu

UWAGA: Wyrób należy poddawać okresowej procedurze prania w wysokiej temperaturze, okresowemu działaniu niskich temperatur (zamrażaniu), a także zalecane jest stosowanie środków rozczyszczających, w celu eliminacji alergienów.


SKŁAD
Poszycie: 100% poliestr (mikrofibra).
Wypełnienie: 100% poliestr silikonowany.

ROZMIAR
Rozmiar wynosi podany na etykiecie.

WYTWÓRCA
JOHN COTTON EUROPE SP. Z O.O.
ul. Szczecińska 1, 58-310 Szczawno-Zdrój, Polska
tel.: +48 74 84 56 440, fax: +48 74 84 56 629
www.johnycotton.eu

Numer i data wydania instrukcji: RJ/CE/KABS/Rev 011.2016

wszywka pielęgnacyjna



etykieta zbiorcza na karton

KOŁDRA BASIC LIGHT

160x200



15905428026484

Ilość szt. 12

WKL16-MFA1-K769

KARTA PRODUKTU KOLDRA/ PRODUCT SPECIFICATION			K769	AUCHAN							
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM			OPRACOWANE przez /PREPARED by			ZATWIERDZONE przez / APPROVED by			Kołdra BASIC LIGHT		
/date/			/signature/			/signature/			160x200 overlock szara nić b. gęsty		
			Teresa Purcel						DATA:18.09.2019		
PRODUKT		Kod magazynowy / MFG indeks		Code / MFG		Mikrofibra Biała 72g/m2					
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu		Usage in linear metre without scrap		3,38mb					
		+ % Odpadu		Scrap %		6%					
		Rozmiar panelu (rozkroju)		Panel size		2 x 169x 220 cm				2%+6	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu		Usage in linear metre without scrap							
		+ % Odpadu		Scrap %		SMF22-A1-01					
		Rozmiar panelu (rozkroju)		Panel size							
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu		Usage in linear metre without scrap							
		+ % Odpadu		Scrap %							
		Rozmiar panelu (rozkroju)		Panel size							
KROJENIE CUTTING		Linia nr		Line number							
		Wydajność na 1 osobe / zmianę		Current Speed per 1 person / shift							
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE CARDING (FIBRE))		Linia nr		Line number		MN7 overlock					
		Wydajność na 1 osobe / zmianę		Current Speed per 1 person / shift		530szt flis					
		Waga z rozkroju i z wykurczem		Weight		640g		200g/m2		50/50% SPS64 + SPS64-HCS-SL	
		+ % Odpadu		Scrap %		7%					
WZÓR PIKOWANIA QUILTING		Linia nr		Line number		MN7 overlock					
		Wydajność na 1 zmianę		Current Speed per 1 shift		530szt kanał falą 1300mb [- 30% od podstawy wydajności=900mb					
						Nici sprawdzono na uszytej kołdrze					
						overlock z 4-ch stron - igły 47,00mb nici szare gęsty overlock zwiększone zużycie nici - chwytacze - 153,00mb = [0,0107kg bardzo gęsty overlock % nici szare NG - 24,00mb - polystrong ND - 26,00mb - bobins Durafix					
KROJENIE (PK) CUTTING		Linia nr		Line number							
		Wydajność na 1 osobe / zmianę		Current Speed per 1 person / shift		bardzo gęsty overlock szara nić (gęstość ściegu zgodnie z wzorcem)					
SZYCIE I WYKONCZENIE BINDING		Wydajność na 1 zmianę		Current Speed per 1 shift		zwiększone zużycie nici na overlock					
		Zużycie nici w metrach bieżących		Usage in linear metre							
		Napy w szt									
LAMOWKA (SZNUREK) BINDING		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu		Usage in linear metre without scrap							
		+ % Odpadu		Scrap %		max dł rolki 42cm, wielkość nadruku 34x18cm					
PACKAGING		Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba		Current Speed per 1 person / shift		770szt worek foliowy z nadrukiem rolowana					
		Zgrzewanie + prasa / 1 osoba		Current Speed per 1 person / shift							
		Wkładanie do kartonu / 1 osoba		Current Speed per 1 person / shift		1200 szt		kx12			
		Rolowanie / 1 osoba		Current Speed per 1 person / shift							
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION						waga gotowej kołdry 160x200 - 460g 640g					
						waga : min - 1050g max - 1100g					