


KARTA PRODUKTU K808				
data opracowania:		Karta opracowana przez:	INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
2022.04.15		Teresa Grycaj		
Klient / Kraj dostawy	KOŁDRA do kompletu The FIRST 160x200 rozmiar max 160x200 (+0/-1cm) waga : min - 1040g max - 1090g WKP16-MFA1-K808 5905428028719 REF: KLFR 1 MICROFIBRA BIAŁA 72 g/m2-szer.tkaniny 220cm WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 640G KANAŁ PROSTY			
Nazwa produktu				
Rozmiar				
Rozmiar w tolerancji				
Waga gotowej kołdry				
Kod magazynowy / indeks produktu				
Kod kreskowy EAN				
Nr Artykułu klienta				
Opis materiału / szerokość				
Waga i rodzaj wypełnienia				
Wzór pikowania				
Linia i maszyna		PINSONIC		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI	
PINSONICZNE				
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna wg projektu Z DATĄ PRODUKCJI LOT TYDZ/ROK			
Wszywki pozostałe				
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu				
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	WOREK 800/1100 - PRASA			
ZAMKNIECIE WORKA	KOŁDRA SPAKOWANA W KOMPLECIE Z PODUSZKĄ PKP70-MFA1-K808 W WOREK Z ETYKIETĄ I ULOTKĄ MEDYCZNĄ NADRUKOWANĄ NA ODWRÓCIE			
Etykieta informacyjna	ETYKIETA A3			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton	15905428028716		
Opakowanie zbiorcze	karton z logo john cotton 80x60x50 cm	NAKLEJKA zbiorcza z 2 stron kartonu		
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	4		
	ilość kartonów na palecie	6		
	CHEP			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU				
Wszywka z wydrukowanym LOT WW/RR. Kołdra pakowana z ulotką medyczną. PAKOWANIE I SKŁADANIE: komplet z poduszką 70x80.				


wszywka pielęgnacyjna



etykieta informacyjna



etykieta zbiorcza na karton



Nr	K808		K808
	160x200		160x200
ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	KOŁDRA THE FIRST do KPL		KOŁDRA THE FIRST do KPL
/signature/	SQUARE CORNER		
	09.03.2022	28.01.2021	08.06.2020
Code / MFG			
Usage in linear metre without scrap	3,42mb mikrofibra 70/gm2, szer 220cm. smf22-a1-01		3,4mb mikrofibra 70/gm2, szer 220cm. smf22-a1-01
Scrap %	5%		5%
Panel size	2 x 171 x 220 cm		2 x 169 x 220 cm
Usage in linear metre without scrap			
Scrap %			
Panel size			
Usage in linear metre without scrap			
Scrap %			
Panel size			
Line number			
Current Speed per 1 person / shift			
Line number	MN3 SQUARE CORNER		MN1 1003a PINSONIC
Current Speed per 1 person / shift	SPS 64HCS SILICON REGENEROWANY		SPS 64HCS SILICON REGENEROWANY
Weight	640g		640g
Scrap %	7%		7%
Current Speed per 1 shift	MN3 SQUARE CORNER kanał prosty 1900mb	MN6 1070a PINSONIC kanał prosty 1900mb	MN1 1003a PINSONIC kanał prosty 1450mb
Line number	1100 szt.	1120 szt.	870 szt.
Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG- 22,00 Nici-Poly strong SNP75-A2 ND- 23,00 Bobbins Durafix SNB10-A2-02		NG- 22,00 Nici-Poly strong SNP75-A2 ND- 23,00 Bobbins Durafix SNB10-A2-02
Line number			
Current Speed per 1 person / shift			
Current Speed per 1 shift	MN3 SQUARE CORNER - AUTOMAT		MN1 Pinsonic 1003a
Usage in linear metre			
Usage in linear metre without scrap	9,08mb		
Scrap %	6%		
Scrap %	60m		
Current Speed per 1 person / shift	250 szt , pakowanie kompletu do torby		250 szt , pakowanie kompletu do torby
Current Speed per 1 person / shift	prasa		prasa
Current Speed per 1 person / shift	600 szt kx4 pakowanie zbiorcze		600 szt kx4 pakowanie zbiorcze
Current Speed per 1 person / shift			
	waga gotowej koldry		waga gotowej koldry
	160x200 - 450g 640g		160x200 - 450g 640g
			waga : min - 1040g max - 1090g