

KARTA PRODUKTU		P638	
Karta opracowana przez:			INFORMACJE DODATKOWE I ZDJĘCIA PRODUKTU
poprawiona karta - PDF 2022.06.21	Teresa Grycaj		soft Anti dust Mite
Klient / Kraj dostawy	AUCHAN		
Nazwa produktu	PODUSZKA - Anti Dust Mite SOFT		
Rozmiar	70x80		
Rozmiar w tolerancji	+/- 2 cm		
Waga gotowego wyrobu	waga: min -780g max - 820g		
Kod magazynowy / indeks produktu	WPA70-MFA1-P638		
Kod kreskowy EAN	5905428026968		
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF	M/JCE/11.2019 PADM 1		
Opis materiału / szerokość	82 g/m² Mikrofibra Biała z wykończeniem antybakteryjnym BI-OME -szer 220cm		
Opis poszewki/Wzór pikowania	poszewka gładka wywracana szwem do środka		
Waga i rodzaj wypełnienia	730 g poliestr regenerat nie skręcone		
Linia i maszyna	AUTOTIC 1 / P4		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI
Wszywka pielęgnacyjna	Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM + logo Oeko-Tex (60°C)		
Wszywki pozostałe			
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	72x82cmcm torba szara flizelinowa z etykietą zamek zielony		
zamknięcie worka/torby			
Etykieta informacyjna	ETYKIETA INFORMACYJNA		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Opakowanie zbiorcze	karton z logo John Cotton 800x600x500	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu z kodem 15905428026965	
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	5	
	ilość kartonów na palecie	6	
	CHEP		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
WSZYWKA PIEŁĘGNACYJNA WSZYTA PRZY ZASZYWANIU PODUSZKI. Na wszywce wbić datę produkcji (DD-MM-RRRR). PAKOWANIE I SKŁADANIE WG WZORU. ETYKIETY ZBIORCZE NAKLEJONE NA DWIE SĄSIEDNIE STRONY KARTONU NA ETYKIETACH ZBIORCZYCH NABITA DATA PRODUKCJI + NUMER PAKOWACZA.			

etykieta do torby z instrukcją med.. Na odwrocie



 Przed przystąpieniem do używania sprzętu należy uważnie zapoznać się z instrukcją użytkownika. Instrukcja promiennika jest w całości porównawcza z podobnymi instrukcjami użytkownika. Wykryłabyś stonowaną zgodność z powyższymi informacjami zawartymi w instrukcji użytkownika? W przypadku wątpliwości dotyczących zastosowania sprzętu oraz w każdym przypadku podjęcia decyzji dotyczącej sterowania

PODUSZKA ANTI DUST MITE SOFT **REF** PADM 1

PRZEWIDZANE ZASTOSOWANIE

PRZEWIOŻANE ZASTOSOWANIE

Przypisy produktu Art Duet Mils Suft wybrane jest z flakonu pojedynczej wykonanej z substancji BAC6[®]. Właściwości właściwości przeciwdrobnoustrojowej i przeciwalergicznej, co zapewnia bezpieczną ochronę skóry przed przeniesieniem alergenu i zakażeniem przez drobnoustroje chorobotwórcze na całe ciało człowieka. Dzięki swojej budowie produkt wykazuje właściwości, które mogą mieć zastosowanie w zapobieganiu i leczeniu prostego i skomplikowanego skłótu i dróg oddechowych, wyprzeczek i innych zmian.

Produkt Afta Dual Mite Soft przeznaczony jest do ochrony papiera przed zanieczyszczeniami i zakażeniami powodzonymi chorobami, przenoszonymi się w bezpośrednim środowisku chorą. Dzięki swoim właściwościom przeciwbakteryjnym i przeciwwirusowym¹, wytrę można zastosować w zapobieganiu i łagodzeniu przebiegu następujących chorób²:

- Przeniesionych drogą kontaktową: stopowe zapalenie skóry, pokrzywka alergiczna, łzno miejscowe zapalenie skóry i łzno podskórne, łzno zapalenie skóry
- Przeniesionych drogą układową: alergiczny przewłódki nosa, łzno układowe.

¹⁾ Tzw. polimerowa zawierająca substancję B=CMC[®] służyła wyłącznie wypracowaniu do profilaktyki zapobiegania (lub łagodzenia) powstających w niej immunologicznych powłok oraz zapewnienia takiej bakterii i substancji jak substancje zawierających olejowy, co przyczynia się do zapobiegania i łagodzenia powstania chorób spowodowanych tymi czynnikami.

*) Wg Międzynarodowej Statystycznej Księgi Rzecz – Poziomego Zdrowotnych, ICD-10, odpowiednio: J30, J45, J20, H15, J32, J37, J31, J35.

SPOSÓB UŻYTKOWANIA
Produkt po otwarciu był stosowany pod głowę i/tł w obszarze szyjnym kręgosłupa, podczas odpoczynku lub snu, w celu zapewnienia na noc (długotermin) i w celu złagodzenia bólu i/lub napięcia mięśni szyi. W celu zapewnienia odpowiednich warunków higienicznych.

Podkreśla też ekonomiczny wymiód analizy: prowadzącym do zwiększenia użyteczności, a ograniczonej eksploatacji zasobów – w tym również zasobów ludzkich.

POZOSTAŁA TREŚĆ

[illegible]

OSTRZEŻENIA

Wypróbuj najpierw wyrobek w warunkach laboratoryjnych. Wyrobek nie należy używać w warunkach eksploatacyjnych, ponieważ może to spowodować uszkodzenie lub uszkodzenie.

Wyrzki należy stosować również postrębiory w dodatkowej porze, w:

Na skutek wyroku w przypadku uszkodzenia, przekroczenia lub zabrudzenia (zwyczajnego zanieczyszczenia),
W razie uszkodzenia lub w przypadku znaczących zmian wpływających do skutecznego zabrudzenia, należy wykonać wyrzół na nowo,

Pod wpływem skłosa używanego lub przeprowadzającego procesie grawitacji możliwe jest strzałkowanie lub zmiana kierunku przepływu (zależnie od).

Opisownictwo: *Salix triel.* był nieszkodliwym dla ludzi. Po zapłodnieniu wyrosła młoda oszusta, opłakująca się na potłoczonym w żniwie śniegu.

Wzrost tatydy przeprowadził w oryginalnym opakowaniu. W takim tempie i proporcjach tatydy zabierasz wy-
przed zabierasz, zabierasz, zabierasz was zabierasz zabierasz.

Na rozrost wyrosło na dółkach mokłych temperatur i wilgot. Wyrosło zabiegowały przed nadmierną ekspozycją na światło bezpośrednie światła promieni słonecznych i światła ciepła (np. słońce, grzejniki, paleniska). Wyrosło powietrze był poddawane co najmniej 2-3 razy w tygodniu w ciągu roku. Na przebiegu wyrosło zabiegowały lub przebiegowały

NALEŻY STOSOWAĆ NASTĘPUJĄCE PARAMETRY PROCESU KONSERWACJI:

	Makymyazna temperatura prania 60°C, pranie normalne		Dispersyjne autoklawy w autoklawie tygłowej (temperatura maks. temperatura tygłowej maks. 80°C).		Nie używać żelaznika
--	--	--	---	--	-----------------------------

WYJAŚNIENIE SYMBOLI STOSOWANYCH W OZNAKOWANIU WYROBU

	Stosunek i zakres wyświetlania		Znak CE potwierdza zgodność z Dyrektywą Rady 90/269/EWG		Model		Data wyświetlenia
---	-----------------------------------	---	---	---	-------	---	----------------------

	Informacja niebezpieczeństwa na opakowaniu substancji		Skuteczność depozytu z zastrzeżeniem, że grosz depozytowy nie może być wymagalny		Obowiązek dokonania przebiegu długoterminowego		Poszczególne warianty mapy
---	--	---	--	---	---	---	----------------------------------

UWAGA: Wytyczały poddawali obróbce procedurze garbienia w temperaturze 60°C, co najmniej 2-3 razy w ciągu roku w celu eliminacji szkodników.

UWAGA: Zawartość azotanowej SiO₂ węgla jest w granicach wyrobu, może ona przekroczyć po około 10 przeprowadzonych cyklach prania, co wpływa na składowanie składników przysadzkowych wyrobu.

[†] Substancję czynną jest cianek dimetyloaminoarylo(2)fenilaminyhydrogenosulfonu.

ROZWIĄZ
Rozmiar wydruku podany na stykcie.

WYTWÓLCA
JOHN COTTON EUROPE SP. Z O.O.
ul. Szczecińska 1, 56-218 Szczecin-Zdrój, Polska
tel. +48 78 84 55 440, fax +48 78 84 54 439

www.johncarlson.eu

Number 1 data systems instructor: SJCE/PACM/Fall 2011 20

wszywka pielęgnacyjna

etykieta zbiorcza



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		Nr		P638	Auchan				
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM				OPRACOWANE przez /PREPARED by		ZATWIERDZONE przez / APPROVED by		PODUSZKA - Anti Dust SOFT	
/date/				/signature/		/signature/		70x80	
		Teresa Purcel				NAPYCHANIE P3		Data : 02.10.2019 Teresa Purcel	
				21.03.2022					
PRODUKT		Kod magazynowy / MFG indeks		Code / MFG				PODUSZKA 40X40	
TKANINA WIERZCHNIA		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu		Usage in linear metre without scrap				0,55mb tkanina	
FABRIC TOP		+ % Odpadu		Scrap %				5%	
		Rozmiar panelu (rozkroju)		Panel size					
TKANINA SPODNIA		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu		Usage in linear metre without scrap					
FABRIC BOTTOM		+ % Odpadu		Scrap %					
		Rozmiar panelu (rozkroju)		Panel size					
TKANINA WEWNĘTRZNA		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu		Usage in linear metre without scrap					
COROVIN		+ % Odpadu		Scrap %					
		Rozmiar panelu (rozkroju)		Panel size					
KROJENIE		Linia nr		Line number					
CUTTING		Wydajność na 1 osobe / zmianę		Current Speed per 1 person / shift					
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC)		Linia nr		Line number		P3		P-4	
FIBRE		Wydajność na 1 osobe / zmianę		Current Speed per 1 person / shift		1500szt		2530szt	
		Waga w kg		Weight in kg		730g		730g SPS32	
		+ % Odpadu		Scrap %					
ZGRZEBLANIE		Waga flisa z rozkroju i z wykurczem		Weight in kg					
CARDING		+% Odpadu		Scrap %					
		Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę		Carding - speed per 1 shift					
WZÓR PIKOWANIA		Linia nr		Line number					
QUILTING		Wydajność na 1 osobe / zmianę		Current Speed per 1 person / shift					
		Nici -Zużycie w metrach bieżących		Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre					
SZYCIE		Wydajność na 1 zmianę		Current Speed per 1 shift		2150szt AUTOTIC		2150szt AUTOTIC - poszewka wywracana szwem do środka	
								ov - igły = 14,00mb - Pernacoren / szycie / Pillowtick	
								chwytacze - 41,00mb lub-0,0029kg -Vildcat - boki / szt	
								+ 2,10 mb nici pernacoren zaszycie poduszki / stębnówce	
BINDING		Zużycie nici w metrach bieżących		Usage in linear metre		i-14mb, ch- 41mb			
		Zużycie w metrach bieżących zamka		Usage in linear metre zip					
PRZEWRAĆANIE		Wydajność na 1 osobe / zmianę		Current Speed per 1 person / shift					
ZASZYWANIE (SEWING)		Wydajność na 1 zmianę		Current Speed per 1 shift		P3 overlock AUTOMAT		800szt zaszywana stębnówką	
LAMOWKA / SZNUREK		Zużycie w metrach bieżących		Usage in linear metre		13mb			
BINDING		+ % Odpadu		Scrap %					
PAKOWANIE		Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba		Current Speed per 1 person / shift		700szt		700szt 72x82cm torba szara flizelinowa + etykieta / zamek zielony	
PACKAGING		Zgrzewanie + prasa / 1 osoba		Current Speed per 1 person / shift					
		Wkładanie do kartonu / 1 osoba		Current Speed per 1 person / shift		600szt kx5		600szt kx5	
		Worek/prasowanie/karton		Current Speed per 1 person / shift					
OPIS DODATKOWY								Waga gotowej poduszki	
ADDITIONAL DESCRIPTION								95g	
								730g	
								waga: min -780g max - 820g	