





KARTA PRODUKTU			P722			
Karta opracowana przez:					INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
25.07.2024			Dział wdrażania produktu			
Klient / Kraj dostawy			Kraj			
Nazwa produktu			PODUSZKA PIKOWANA LIVELY			
Rozmiar			50x60 cm			
Rozmiar w tolerancji						
Waga poduszki 80x80			waga : min - 500g max - 530g			
Kod magazynowy / indeks produktu			WPP50-MFA1-P722			
Kod kreskowy EAN			5905428039760			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF			PVL 1			
Opis materiału / szerokość			Mikrofibra 72 g/m² - szer tkaniny 180 cm + flizelina 15/17 g/m² -szer 180cm SMF17-A1-01			
Opis poszewki/Wzór pikowania			POSZEWKA PIKOWANA Z FLISEM 100g/m²			
			PP50-MFA1-P722-A2			
			Nowa fala skośna			
Waga i rodzaj wypełnienia			400 g poliestr regenerat			
Linia i maszyna			AUTOTIC 2 P3			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU					PRODUKT Z WSZYWKAMI	
PODUSZKA PIKOWANA Z FLISEM ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE						
Wszywka pielęgnacyjna		wszywka pielęgnacyjna zgodnie z projektem				
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu						
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE					SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe		PODUSZKA SKŁADANA pakowana W TORBĘ + etykieta				
		torba 49x59 cm				
Etykieta informacyjna		ETYKIETA INFORMACYJNA				
						
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE					Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Opakowanie zbiorcze		KARTON 800X600X500 Z LOGO JCE	etykieta zbiorcza JEDNA na KRÓTKI BOK I JEDNA NA DŁUGI SĄSIADUJĄCY BOK 15905428039767			
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie	8			
		ilość kartonów na palecie	8			
		CHEP				
   						
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU						

LOT: 35/08.2024
MJCE/PVU/Rev.0/08.2024



MINORAL DESIGN 1978
JOHN COTTON
EUROPE

PODUSZKA LIVELY
50 x 60 cm

WYRÓB MEDYCZNY

POSZYCIĘ: 100% poliester
WYPŁNIECIE: 100% Lofill
(100% poliester)

 
STANDARD 100
www.oeko-tex.com



WYPRODUKOWANO W POLSCE

REF P.V. 1 **LOT** 35.08.2024

MITKIE ZACHOWAĆ DO REKLAMACJI

5-905428-039760 >



Wydawnictwo Europejskie Sp. z o.o.
ul. John Cotton Europe 1
55-013 Łowicz, ul. Dąbów 10, Polska
e-mail: cotton@johncotton.eu

PRODUZENT

www.johncotton.eu



PODUSZKA THE
JOHN COTTON
EUROPE

Lively

**Poduszka
Relaksacyjna
50x60cm**

POSZYŻE:
100% poliestru

WYPEŁNIENIE:
100% ŁAFIL
(100% poliestru)






WWW.JOHN-COTTON.PL

3

lat gwarancji!

**ŁATWE
PRANIE W
90°C**

Basic

**WYRÓB
MEDYCZNY**

LAFFIL

PODUSZKA Z WYPEŁNIENIEM
ŁAFIL ODPORNA NA WYSOKIE
TEMPERATURY I DZIAŁOŚCI

PL

WYPRODUKOWANO
W POLSCE

CAŁOCZCZA

ODPOWIEDNIA
DLA OSÓB
Z ALERGIĄ

PUSZYSTA

ŁATWE PRANIE
W 90°C

CECHY PRODUKTU

1. Wypełnienie "Lafil" to jest to, że nie zmienia koloru i nie niszczy się pod wpływem prania.

2. Łafil jest odporny na wysokie temperatury i nie zmienia koloru i nie niszczy się pod wpływem prania.

3. Łafil jest odporny na działanie detergentów i nie zmienia koloru i nie niszczy się pod wpływem prania.

CECHY PRODUKTU

1. Wypełnienie "Lafil" to jest to, że nie zmienia koloru i nie niszczy się pod wpływem prania.

2. Łafil jest odporny na wysokie temperatury i nie zmienia koloru i nie niszczy się pod wpływem prania.

3. Łafil jest odporny na działanie detergentów i nie zmienia koloru i nie niszczy się pod wpływem prania.

CECHY PRODUKTU

1. Wypełnienie "Lafil" to jest to, że nie zmienia koloru i nie niszczy się pod wpływem prania.

2. Łafil jest odporny na wysokie temperatury i nie zmienia koloru i nie niszczy się pod wpływem prania.

3. Łafil jest odporny na działanie detergentów i nie zmienia koloru i nie niszczy się pod wpływem prania.

CECHY PRODUKTU

1. Wypełnienie "Lafil" to jest to, że nie zmienia koloru i nie niszczy się pod wpływem prania.

2. Łafil jest odporny na wysokie temperatury i nie zmienia koloru i nie niszczy się pod wpływem prania.

3. Łafil jest odporny na działanie detergentów i nie zmienia koloru i nie niszczy się pod wpływem prania.

John Cotton Europe Sp. z o.o.
58-310 Szczawno-Zdrój, ul. John Cotton Europe 1
www.johncotton.eu

Poduszka LIVELY 50x60 cm

REF PVL 1

Ilość sztuk: 8



15905428039767

LOT 34/24



WPP50-MFA1-P722

[illegible]

SPOSÓB PRZECZYNIWIENIA I KONSERWACJI
Wynę transportować w oryginalnym opakowaniu. W trakcie transportu i przechowywania, należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem mechanicznym, przed nadmiernym nagrzaniem i przed zmniejszeniem wilgotności powietrza w opakowaniu. Wynę przechowywać w temperaturze od 10°C do 30°C, w suchym, przewietrzanym, pozbawianym wilgoci i nadmiernej wilgoci pomieszczeniu. Nie narażać wynę na działanie niskich temperatur i wilgoci. Wynę zabezpieczyć przed nadmiernej ekspozycji na kurz, szczególnie przed promieniami słonecznymi i zrośnięciem ciepła np. kucheny, grzejniki, piece.
Proces konserwacji wynę przeprowadzać, od najmniej 2-3 razy w roku. Nie przechowywać wynę zanieczyszczonych, uszkodzonych. Nie przedkładać wrzucania do kosza. Po przeprowadzeniu procesu planu należy mocno strząsnąć podłogę, należy również przemyć parianę kominek konserwacji wynę.



UWAGA: Wyrob należy poddawać okresowej procedurze prania w wysokiej temperaturze, okresowemu dezynfekowaniu i dezynfekowaniu (zamiastowaniu), a także zalecane jest stosowanie środków roztworzących, w celu eliminacji sepioidów.

SKLAD
 Polystyren: 100% polimeriz.
 Wysochymie: 100% LHM (100% polimeriz.)


WYJAŚNIENIE SYMBOLI STOSOWANYCH NA ETYKIETACH WYROBÓW

	Opakowanie CE gwarantowanie zgodności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego (Karty JCEI 2017-05)		Producent		Wyrób medyczny
	Zapnij do instrukcji użytkownika		Numer katalogowy		Numer serii
	Trzymaj z dala od swiatla slonecznego		Chroń przed wilgocią		Opiekuj się temperaturą

WYJAŚNIENIE SYMBOLI OZNACZAJĄCYCH PROCES KONSERWACJI WYROBU

	Makymalna temperatura prania 90°C, proces normalny		Nie stosować bielenia		Nie czyścić chemicznie
	Dopuszczalne suszenie w suszarni bębnowej; temperatura niska; temperatura wyliczowa maks. 60°C		Nie prasować		

W razie wystąpienia każdego powyższego incydentu złądanego z wyrobem, należy niezwłocznie poinformować producenta o tym zdarzeniu pisemnie na adres: "John Cotton Europe" Sp. z o.o., ul. John Cotton Europe 1, 58-310 Szczepanów-Zdrój, Polska, telefonicznie pod numerem telefonu: +48 74 54 56 445 lub elektronicznie na adres e-mail: osrodek@johncotton.eu oraz własny adres parafski (zobowiązany, na którego terytorium ma miejsce incydent).



RUCDPV, Rev. 008, 2024 | 94

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			P722
OBYWIAZUJE OD / VALID FROM OPRACOWANE przez /PREPARED by ZATWIERDZONE przez / APPROVED by /date/ /signature/ /signature/ E.Sajko			PODUSZKA PIKOWANA LIVELY
			PODUSZKA 50x60
			26.07.2024
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,6 mb tkanina
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,6mb flizelina 15g/m2 szer 180cm
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	P3
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	2000 szt.
	Waga w kg	Weight in kg	400g regenerat
	+ % Odpadu	Scrap %	
FIBRE	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Waga w kg	Weight in kg	
OWATA KUPOWANA CARDING	Linia nr	Line number	AUTOTIC 2 - 1024 poduszka 50x60
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	100g - zużycie / poszewka
	+% Odpadu	Scrap %	100g/m2
	+% Odpadu		6%
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	
	Linia nr	Line number	AUTOTIC 2 - 1024 FALA SKOŚNA
	Wydajność / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1500 szt
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG- 61mb ND- 67mb
SZYCIE BINDING	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	17m - poszewka
	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	zaszycie stębnówka automat
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	0,75mb nici zaszycie
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
ŁAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	+ % Odpadu	Scrap %	
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie PODUSZKI do worka (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	400 szt, pakowanie w torbę
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu i zaklejanie kart/ 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1000szt pakowanie x 8 do kartonu,
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej poduszki 50x60
			waga poszewki - 130g (+-5%) 120g - 140g
			wypełnienie - 400g
			waga : min - 500g max - 530g